

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Número de encomenda 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ○○○○○

Ruído de movimento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistência à corrosão ○○○○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Footmaster

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 630 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 90 °C

Altura total 200 mm

Largura geral 155 mm

Peso geral 14,68 kg

RODA

Rolamento Cubo não maquinado

Diâmetro 150 mm

Largura do Piso 40 mm

Largura do corpo 40 mm

SUPORTE

Offset 35 mm

Raio giratório 123 mm

Interferência giratória 246 mm

Diâmetro do dome 130 mm

ENCAIXE

Comprimento da placa 145 mm

Largura da placa 145 mm

Comprimento do furo da placa (Máximo) 120 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 120 mm

Diâmetro do furo da placa 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Número de encomenda 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

