

# NOVATECH

ITB 200X50-Ø20 HL54

EAN 4031582397949

Номер на поръчката 00861402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Разстъргване с Шпонков канал
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	54 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	960 kg
Товароносимост при 6 км/ч	800 kg
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	1,22 kg

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

