

ZETA

4688ITP160P63

EAN 4031582030518
Broj porudžbine 00804219

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Zeta |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 800 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 640 kg |
| Statički Nosivost | 1600 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 200 mm |
| Ukupna širina | 117 mm |
| Ukupna težina | 2,156 kg |

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | Aluminijum |
| materijal omotaca | Poliuretana, liveno |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| osovina | Završena sa navrtkom |
| Boja Tocak | Med žuta (RAL1005) |
| štيتnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D |

KUCISTE

| | |
|----------------|---------------------------|
| Materijal | Čelični list, veoma težak |
| oblik viljuska | siroko, Ojacano |
| Boja | plavo cinkovano |

PRILAGODAVANJE

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 137 mm |
| Širina ploče | 117 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 75 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm |
| Prečnik otvora ploče | 11 mm |

ZETA

4688ITP160P63

EAN 4031582030518
Broj porudžbine 00804219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

