



## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ● |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nom du produit                  | Linea  |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 130 kg |
| Conducteur d'électricité        | no     |
| Inoxydable                      | yes    |
| Capacité de charge statique     | 260 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C  |
| Hauteur                         | 148 mm |
| Largeur totale                  | 82 mm  |

## CHAPE

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Déport                  | 40 mm  |
| Rayon d'encombrement    | 129 mm |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm |
| Diamètre du dôme        | 52 mm  |

## ROUE

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre           | 125 mm |
| Largeur du bandage | 20 mm  |

## RACCORD

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Longueur de la platine                     | 95 mm   |
| Largeur de la platine                      | 70 mm   |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 72 mm   |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 76 mm   |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 44.5 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 52 mm   |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm   |

# LINEA

5941UAC125P52 RAL9002

EAN 4031582353259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

