

NOVATECH

ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	800 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	85 mm
Banda de rodadura ample	90 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	17 mm
Longitud del cub	90 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de portador	6303

NOVATECH

ETP085x90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

