INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●●●
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech silent
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	160 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0.4 kg

TOCAK

Materijal za telo	Vlažnost, hibridni materijal
materijal omotaca	poliamid
Nošenje	kotrljajuci lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	36 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
duzina glavcine	44 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH