

# ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●○

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Nome del prodotto                  | Zeta                                  |
| Tipo                               | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard                           | EN12532 - Attrezzature di trasporto   |
| Portata a 4 km/h                   | 550 kg                                |
| Portata a 6 km/h                   | 440 kg                                |
| Portata statica                    | 1100 kg                               |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -0,3333 °C                            |
| Altezza totale                     | 200 mm                                |
| Peso complessivo                   | 3,383 kg                              |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Alluminio                        |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Asse                        | Vite con dado                    |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 160 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, molto pesante               |
| Forma della forcella      | Largo, Rinforzato                               |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Disassamento              | 55 mm                                           |
| Ingombro di piroettamento | 360 mm                                          |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 137 mm               |
| Larghezza della piastra          | 105 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm               |
| Larghezza foro piastra (minima)  | 75 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm                |

# ZETA

4681ITP160P63 SH80XL

EAN 4031582400465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

