

INTEGRAL

2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Integral
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч	150 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	300 kg
Диапазон температур (минимальный)	-30 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	229 mm
Общий вес	1,66 kg
Сертификация	Протестировано и контролируется TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	60 mm
Радиус поворота	160 mm
Поворотное соединение	320 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник, Герметичный
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	35 mm
Твердость Протектор (D)	59 Береговая дорога D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	28 mm
Длина Болт	45 mm
Подсказка	Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.



Награда
за
Дизайн
iF



Награда
Red Dot
Дизайн
Award

INTEGRAL


2040XSX200R05-28

EAN 4031582341676



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Награда
за
Дизайн
iF



Награда
Red Dot
Дизайн
Award