PRODUCTINFORMATIE

# LUMINA

## AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317466



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Slijtage | ●●●○○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Lumina |
| Type | Wielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 40 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 80 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 54 mm |
| Totale breedte | 55 mm |
| Totaal gewicht | 0,11 kg |

### BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polypropyleen |
| Vork Vorm | Dubbele WielBehuizing gesloten |
| Zwenklager | Kraagpen, draaiend |
| Kleur | Grafietzwart (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Zwenk radius | 52 mm |
| Draaicirkel | 104 mm |
| Diameter koepel | 0 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Glijlager met Afstandsbuis |
| As | Geklinkt |
| Loopvlak | Verkeersgrijs A (RAL7042) |
| Wielkleur | Grafietzwart (RAL9011) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 8 mm |
| Diameter Asgat | 0 mm |
| Naaflengte | 0 mm |
| Breedte wielkern | 8 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A |

### FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Kraagpen met gripring, met kraag |
| Diameter stift | 11 mm |
| Lengte stift | 20 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LUMINA

AA20PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042

EAN 4031582317466

Bestelnummer 00071606

**Producttekeningen**

