

AVIANA

5976PIP075R36-32S1x30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Aviana
Викиди CO2 (сфера 3)	2.53
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	104,5 mm
Загальна ширина	69 mm
Загальна вага	0,72 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	29 mm
Радіус повороту	69,5 mm
Поворотне з'єднання	138 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Протектор	Антрацитово-сірий (RAL7016)
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	51 mm
Положення різьби Болт	7 mm
Кількість монтажних отворів Болт	2



Нагорода
Red Dot
Дизайн
Award



Нагорода
German
Дизайн
Award

