

LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 7001/7015

EAN 4031582378269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ● ●
Исчезновение	● ● ● ● ●
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea safety
Тип	Автоматическая система блокировки
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	75,5 mm
Общая ширина	55 mm
Общий вес	0,19 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Цвет	Серебристо-серый (RAL7001)
Офсет (Смещение)	23 mm
Радиус поворота	65 mm
Поворотное соединение	130 mm
Диаметр купола	30 mm
Подсказка	Сила освобождения 23 Н и длина хода пружины 8 мм.

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Протектор	Сланцево-серый (RAL7015)
Цвет Колесо	Сланцево-серый (RAL7015)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	15 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	15 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт	10 mm

Deutscher
Konstruktor
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда
за
Дизайн
IF

LINEA SAFETY

592DUAP075L51-10 7001/7015



EAN 4031582378269

Номер заказа 00771095

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Konstruktor
Club



Премия
Interzum
Award



product
design
award

Награда
за
Дизайн
iF