

DURATECH

TOP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Номер на поръчката 00801045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полиамид, тежък |
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят на Колело | Естествено бяло |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 150 mm |
| Ширина на Резба | 50 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 20 mm |
| Дължина на центъра | 60 mm |
| Ширина на тялото | 50 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |
| Тип лагер | 6204 |

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта | Duratech |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч | 960 kg |
| Товароносимост при 6 км/ч | 800 kg |
| Статичен Товароносимост | 1600 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -40 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C |
| Общо тегло | 0,998 kg |

DURATECH

TOP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Номер на поръчката 00801045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

