

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tread hardness | мягкий |
| Материал корпуса | Неопределенный |
| Материал протектора | Полипропилен, мягкий |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-------------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● ○ |
| Шум движения | ● ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение | ● ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии | ● ● ● ● ● ○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Elastech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 160 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 320 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,39 kg |

WB. XLR125x40- ϕ 20NL44 antistatic

