ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Неопределенный
Материал протектора	Полипропилен, мягкий
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	40 mm
Твердость Протектор (A)	63 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Elastech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	160 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	320 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,39 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Номер заказа 10011100

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH