

# STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Stylea
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	76 mm
Ancho total	64 mm
Peso total	0,21 kg

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	75 mm
Ancho de Banda de rodadura	10 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

## SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Aluminio blanco (RAL9006)
Radio de giro	80 mm
Interferencia de giro	160 mm
Diámetro del domo	22 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# STYLEA

5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006

EAN 4031582311273

DIBUJOS TÉCNICOS

---

