

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Footmaster
Tip	Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h	200 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	90 °C
Sveukupna visina	115 mm
Ukupna širina	90 mm
Ukupna težina	3.06 kg

KUCISTE

ofset	35 mm
okretni radijus	75 mm
Otpor okretanju	150 mm
Prečnik kupole	72 mm

TOCAK

materijal omotaca	Dupli prirubnici sa trake
Nošenje	Nemašinsko glavcina
Prečnik	75 mm
Širina omotac	23 mm
Širina tela	23 mm

PRILAGOĐAVANJE

Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	100 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	78 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	64 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	78 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	64 mm
Prečnik otvora ploče	10.5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda

