

FOOTMASTER


FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Número de comanda 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll El soroll del moviment Atràcia Resistència a a la corrosió

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Footmaster

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 630 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 90 °C

Alçada total 200 mm

Àmplia general 155 mm

Pes total 14,68 kg

RODA

El Bearing El Cub no mecanitzat

Diametralització 150 mm

Banda de rodadura ample 40 mm

Corporació ample 40 mm

SUPORT

Desplaçament 35 mm

Scio de giro 123 mm

Sterferencia de giro 246 mm

Dome Dictel 130 mm

FITACIÓ

Placa llarga 145 mm

Placa ampla 145 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 120 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 120 mm

Placa de diàmetre 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Número de comanda 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

