

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Objednávací číslo 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ○○○○○

Hlučnost ○○○○○

Opotřebení ○○○○○

Odolné vůči korozi ○○○○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 630 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 215 mm

Stavební výška 141 mm

Celková hmotnost 15,19 kg

KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 150 mm

Šířka Běhoun 35 mm

Šířka středu kola 35 mm

UCHYCENÍ

Vyosení 35 mm

Poloměr otáčení 115 mm

Průměr otáčení 230 mm

Poloměr otáčení 128 mm

MONTÁŽ

Délka plotny 145 mm

Šířka plotny 145 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 120 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 120 mm

Průměr otvoru plotny 11 mm

