

AGILA

2470UAP050P30-11

EAN 4031582324631

Numéro de commande 00031410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	43 mm
Poids global	0,165 kg

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Largeur du corps	20 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Zingué bleu
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm
Diamètre du dôme	41 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	11 mm
Astuce	Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.

AGILA

2470UAP050P30-11

EAN 4031582324631

Numéro de commande 00031410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

