



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

### PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Galea                                    |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | ✓                                        |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 138 mm                                   |
| Waga całkowita                 | 0,496 kg                                 |

### KOŁO

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen, przewodzący elektrycznie            |
| Materiał bieżni      | Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne                        |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                                   |
| Średnica             | 100 mm                                            |
| Szerokość Bieżnia    | 30 mm                                             |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A                                        |

### OBUDOWA

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Materiał              | Poliamid            |
| Kształt Widelec       | Zamknięte           |
| Łożysko obrotowe      | Dwa wyścigi kulkowe |
| Wysięg                | 40 mm               |
| Zasięg działania koła | 205 mm              |

### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 90 mm              |
| Szerokość płytki                       | 70 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 60 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 70 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 50 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 55 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 8 mm               |

# GALEA

5077YGP100P60-90X70

EAN 4031582353501



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

