

ALPHA

8476UFC160P67

Pasūtījuma numurs 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikjspēja	● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpuse tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	99 mm
Kopējais svars	1,861 kg

RITENIS

Korpuse materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	46 mm
Korpuse platums	46 mm
Protektora cietība (A)	64 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	143,5 mm
Grozāms savienojums	287 mm
Kupola diametrs	96 mm
Nerūsējošais	✓

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Plāksne ar centrālo fiksāciju
Plāksnes garums	175 mm
Plāksnes platums	112 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	77,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	13 mm

ALPHA

8476UFC160P67

Pasūtījuma numurs 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

