

INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Integral twin
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12531 - Bolnički stolovi
Nosivost na 3 km/h	125 kg
Nosivost na 4 km/h	125 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	375 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	150 mm
Ukupna širina	63 mm
Ukupna težina	1.18 kg
Sertifikacija	Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	37.5 mm
okretni radijus	103 mm
Otpor okretanju	206 mm
Prečnik kupole	61.5 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Siva bela (RAL9002)
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	12 mm
Širina tela	12 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	45 mm
Položaj sraf	7 mm
Količina otvora za montiranje sraf	2



Nemačka
nagrada
Dizajn



Red Dot
Dizajn
Award

INTEGRAL TWIN

2940UAP125R05-32 9002 M6/7

EAN 4031582302493

Broj porudžbine 00033737
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

