

# ELASTECH

SEP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582346664

Número de pedido 00834683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ● ●

Ruido de movimiento ● ● ● ● ●

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistencia a la corrosión ● ● ● ● ●

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Elastech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 540 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 450 kg

Capacidad de carga estática 900 kg

Rango de temperatura (mínimo) -20 °C

Rango de temperatura (máximo) 85 °C

Peso total 1,124 kg

## ARO

Material del cuerpo Chapa de acero, pesada

blando

Material de la banda de rodadura Neumático elástico, negro, vulcanizado

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Negro azabache (similar a RAL9005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 160 mm

Ancho de Banda de rodadura 50 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 60 mm

Anchura del cuerpo 50 mm

Dureza de la Banda de rodadura 68 Shore A (A)

# ELASTECH

SEP 160X50-Ø20 HL60 PLUS

EAN 4031582346664

Número de pedido 00834683



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

