

NOVATECH

ETP095X40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ● ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 400 kg

Statická Nosnost 800 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková hmotnost 1,585 kg

KOLO

Materiál středu Ocel, železo

Materiál běhounu Polyuretan, Odlitý

Ložisko Přesné kuličkové ložisko

Ochranná krytka S ložiskovým pouzdrům

Průměr 95 mm

Šířka Běhoun 40 mm

Průměr otvoru pro šroub 20 mm

Délka náboje 45 mm

Tvrdost Běhoun (A) 92 Obuv A

Typ ložiska 6204ZV

TECHNICKÉ VÝKRESY

