

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	250 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	82,5 mm
Stavební výška	70 mm
Celková hmotnost	0,7 kg

UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	70 mm
Průměr otáčení	126 mm

KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva kola	Černá
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Šířka středu kola	25 mm

MONTÁŽ

Průměr otvoru uchycení	12 mm
------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151

Objednáací číslo 00062077
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

