

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Bestelnummer 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zwart
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	175 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	44 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	70 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602
Bestelnummer 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

