TERMÉKINFORMÁCIÓK

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	25 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	50 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,01 kg
Teljes szélesség	20 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Ferde
Szín	Kék passzivált
Kupola átmérője	20 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	14 mm
Futófelület szélessége	14 mm
Test szélessége	14 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	30 mm
Talplemez szélessége	17 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	20 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	20 mm
Tengely furat átmérője	4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

Rendelési szám 00021120

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH