

LINEA

5940XSC100P52 RAL9002

EAN 4031582352962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	120 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	124 mm
Celková šířka	82 mm

KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknutý, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	32 mm
Radius otočení	90 mm
Otočné rušení	180 mm
Průměr otočné kamery	52 mm
Nerezové	✓

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková dlahy, rozestup mezi Díra na šroub šroubů USA
Délka dlahy	95 mm
Šířka desky	70 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	72 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	76 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	44,5 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	52 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA

5940XSC100P52 RAL9002

EAN 4031582352962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

