

## ZETA

4681ITP125P63 CV

EAN 4031582366587

Objednávací číslo 00837940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                            |
| Typ                         | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení    |
| Nosnost 4 km/h              | 500 kg                          |
| Nosnost 6 km/h              | 400 kg                          |
| Statická Nosnost            | 1000 kg                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                           |
| Celková výška               | 164 mm                          |
| Stavební výška              | 96 mm                           |
| Celková hmotnost            | 2,805 kg                        |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Hliník                   |
|                    | konvexní                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola           | Šroub s maticí           |
| Barva Kola         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra              |
| Průměr             | 125 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka středu kola  | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Materiál        | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice    | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko  | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice   | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení         | 55 mm                                      |
| Poloměr otáčení | 117,5 mm                                   |
| Průměr otáčení  | 235 mm                                     |
| Poloměr otáčení | 96 mm                                      |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4681ITP125P63 CV

EAN 4031582366587  
Objednací číslo 00837940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

