



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	57 mm
总宽度	37 mm
总重量	0.65 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	55 mm
胎面宽度	11 mm

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	64 mm
转向干涉	128 mm
圆顶直径	18 mm

## 固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	8 mm

# STYLEA

5925UOI055L51-8

EAN 4031582406429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

