

## LEVINA

5377XSP100P50

EAN 4031582359329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Levina                                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                  |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg                                      |
| Електропровідність                 | Так                                         |
| Нержавіюча сталь                   | Ni                                          |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                       |
| Загальна висота                    | 137 mm                                      |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід           |
| Вила Форма          | Тонка              |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув)        | 36 mm              |
| Радіус повороту     | 98 mm              |
| Поворотне з'єднання | 196 mm             |

## КОЛЕСО

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник     |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем             |
| Діаметр                 | 100 mm                              |
| Протектор               | 32 mm                               |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D                     |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 77 mm               |
| Ширина тарілки                            | 67 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 56 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 61,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 46,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 51,5 mm             |
| Діаметр отвору планшета                   | 8,5 mm              |



Універсальна  
нагорода за  
Дизайн



Deutscher  
Konstruktor  
Club

## Product Drawings

