

ALPHA

3477PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582305708



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	161 mm
Обща ширина	98 mm
Общо тегло	2.08 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	60 mm
Радиус на завъртане	167 mm
Интерференция при завъртане	334 mm
Диаметър на купол	98 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	37 mm
Ширина на тялото	37 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA

3477PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582305708

Номер на поръчката 00007007

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

