

# AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila twin                         |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Conducteur d'électricité        | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Capacité de charge statique     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Hauteur                         | 102 mm                             |
| Poids                           | 0,7 kg                             |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée         |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Déport                  | 31,4 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 99 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 198 mm                   |

## ROUE

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène                           |
| Bandage               | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement             | Moyeu lisse                             |
| Pare-fils             | Sans pare-fils                          |
| Diamètre              | 75 mm                                   |
| Largeur du bandage    | 25 mm                                   |
| Dureté du bandage (A) | 80 Shore A                              |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 77 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 67 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 56 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 46,5 mm               |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 51,5 mm               |
| Diamètre des trous de la platine           | 8,5 mm                |

# AGILA TWIN

2977PIO075P50

EAN 4031582362312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

