



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	55 kg
静态载重	110 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总高	100 mm
总宽度	43 mm
总重量	0.397 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	钢板，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	24 mm
旋转半径	61.5 mm
转向干涉	123 mm
圆顶直径	43 mm

固定件

固定件类型	方形板
上板长	60 mm
上板宽	60 mm
上板孔长度 (最小)	38 mm
上板孔长度 (最大)	48 mm
上板孔宽度 (最小)	38 mm
上板孔宽度 (最大)	48 mm
上板孔直径	6.3 mm

AGILA

2470DIK075P40

EAN 4031582010343
订单号 00004830



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

