INFORMACE O PRODUKTU

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	138 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	0,96 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	dvouřadá kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	60 mm
Průměr otáčení	176 mm

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Syntetický expandér, čtvercový
Délka Přírubový čep	24 mm
Expandér (minimální)	22 mm
Expandér (maximální)	24 mm
Informace	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřníprůměr zkumavky.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218

Objednací číslo 00006650

Výkresy produktu

