

STYLEA

5920UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	50 kg
Грузоподъемность статическая	100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	88,5 mm
Общая ширина	53 mm
Общий вес	0,124 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	8 mm

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	62 mm
Поворотное соединение	124 mm
Диаметр купола	20 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Глухое отверстие для фитинга В10
Диаметр отверстия Болт	11 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

STYLEA

5920UOI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582335972



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

