

NOVATECH

ITP150x50-Ø20-SH80A convex

EAN 4031582329513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ


Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	500 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	400 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C

КОЛЕСО


Tread profile	опуклий
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	150 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A



NOVATECH

ITP150x50-Ø20-SH80A convex

EAN 4031582329513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.