

## LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653

Numéro de commande 00074400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Statique Capacité de charge	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	56 mm
Largeur totale	54 mm
Poids global	0,065 kg

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Axe	Rivelé
Couleur Bandage	Gris trafic A (RAL7042)
Couleur Roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	10 mm
Largeur du corps	10 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme Chape	Double Chape Roue, fermée, avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Déport	20 mm
Rayon d'encombrement	52 mm
Diamètre d'encombrement	104 mm

## RACCORD

Type de raccord	Trou borgne pour raccord B10
Diamètre du trou de l'Œil	8 mm

# LUMINA

A520PJI050L51-8 CHROME/9011/7042

EAN 4031582357653

Numéro de commande 00074400



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

