产品信息

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



图片可能与原产品不同

核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
总高	99 mm

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
偏移量	31 mm
转向干涉	198 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm

固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH