

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Número de comanda 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Puretech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 3 km/h 150 kg

Conducció elèctrica ✓

Tracidad de carga estàtica 300 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 85 °C

Pes total 0,892 kg

RODA

Material corporal El Zinc die-cast

suau

Material de la banda de rodadura Goma massissa, negre, conductor elèctric

El Bearing Rodament de boles de precisió, Segellat

Roda de color Metal·lúrgia

Protectors de fil Amb la guardaespatlles

Diametralització 150 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 8,3 mm

Longitud del cub 35,5 mm

Corporació ample 32 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 75 Shore A

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Número de comanda 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

