

ZETA

4681ITP125P63 CV

EAN 4031582366587

Номер заказа 00837940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Zeta
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	400 kg
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	164 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	2,805 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
	выпуклый
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, очень тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	117,5 mm
Поворотное соединение	235 mm
Диаметр купола	96 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ZETA

4681ITP125P63 CV

EAN 4031582366587

Номер заказа 00837940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA

4681ITP125P63 CV

EAN 4031582366587

Номер заказа 00837940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

