



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●●○

## 核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	76 mm
总宽度	65 mm
总重量	0.2 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑 (RAL9011)
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	10 mm
轮体宽度	10 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑 (RAL9011)
偏移量	24 mm
旋转半径	62 mm
转向干涉	124 mm
圆顶直径	22 mm

## 固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

产品信息

# STYLEA

5920UOI075L51-10 DOM22

EAN 4031582310986  
订单号 00072419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

