INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,22 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento liso
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	35 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,3 mm
Comprimento do cubo	46 mm
Largura do corpo	35 mm
Dureza do Piso (A)	90 Shore A
Dureza do Piso (D)	39 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

UVH 080x35 HL46

EAN 4031582323627

Número de encomenda 00002549

Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH