INFORMACIÓ DE PRODUCTE

AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h	75 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	100 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,16 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Color	Passivat blau
Dome Dictel	43 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	25 mm
Corporació ample	25 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	67 mm
Placa ampla	60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	40 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	40 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	48 mm
Placa de diàmetre	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Número de comanda 00003910

Plànols del producte





© Copyright 2026 TENTE International GmbH