

NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619

Pasūtījuma numurs 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Čuguns
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	140 mm
Protektora platums	54 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	54 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Piemērots	jungheinrich_mic

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	840 kg
Krāvnese pie 6 km/h	700 kg
Statiskā krāvnese	1400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	3,04 kg

NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619

Pasūtījuma numurs 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

