

STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Stylea

Тип корпусу Поворотний Колісна опора

Стандартний EN12528 — Меблеві колісні опори

Обвантажопідйомність 3 км/год 50 kg

Статичний Вантажопідйомність 100 kg

Діапазон температур (мінімальний) -10 °C

Діапазон температур (максимальний) 40 °C

Загальна висота 41 mm

Загальна ширина 52 mm

Загальна вага 0,08 kg

КОЛЕСО

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 35 mm |
| Протектор | 11 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Радіус повороту | 37 mm |
| Поворотне з'єднання | 74 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|--------------------|
| Тип налаштування | Квадратний планшет |
| Довжина пластини | 38 mm |
| Ширина тарілки | 38 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 28 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 28 mm |
| Діаметр отвору планшета | 4,4 mm |