

STYLEA

5925UJI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582338430



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo de alojamento	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	91,5 mm
Largura geral	46 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	65 mm
Largura do Piso	7 mm

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	77 mm
Interferência giratória	154 mm
Diâmetro do dome	23 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5925UJI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582338430



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

