

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171
Objednávací číslo 00800110

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○○○○○
Hlučnost	○○○○○
Opotřebení	○○○○○
Odolné vůči korozi	○○○○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	440 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	190 mm
Stavební výška	128 mm
Celková hmotnost	11,85 kg

KOLO

Ložisko	Neopracovaný Poklice
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka středu kola	35 mm

UCHYCENÍ

Vyosení	33 mm
Poloměr otáčení	100 mm
Průměr otáčení	200 mm
Poloměr otáčení	128 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	145 mm
Šířka plotny	145 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	120 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Objednáací číslo 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

