



Obrázek se může lišit od původního produktu

#### VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ○ ○ ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

#### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Zeta                         |
| Typ                         | Otočné Kolečko               |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 600 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 480 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 1200 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -40 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková výška               | 240 mm                       |
| Celková hmotnost            | 2,87 kg                      |

#### UCHYCENÍ

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, velmi těžký                 |
| Tvar Vidlice     | Široký, Vyztužené                          |
| Otočné ložisko   | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou                          |
| Vyosení          | 55 mm                                      |
| Poloměr otáčení  | 155 mm                                     |
| Průměr otáčení   | 310 mm                                     |

#### KOLO

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid               |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko            | Ložisko                |
| Osa kola           | Šroub s maticí         |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra            |
| Průměr             | 200 mm                 |
| Šířka Běhoun       | 46 mm                  |
| Tvrdost Běhoun (D) | 75 Shore D             |

#### MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 137 mm               |
| Šířka plotny                    | 105 mm               |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm               |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 11 mm                |

# ZETA

4680UOO200P63 WT46

EAN 4031582307887

Objednací číslo 00830069  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

