

DURATECH

MOP 160X50-Ø30

EAN 4031582320046

Numéro de commande 00801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide, forte charge
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6306

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	2700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	2250 kg
Capacité de charge statique	4500 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1,616 kg

DURATECH

MOP 160X50-Ø30

EAN 4031582320046

Numéro de commande 00801261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

